

המרכז לטכנולוגיה אסתטית
יבוא שיווק והדרכה
לייזרים I.P.L וטכנולוגיות אחרות

THR FREEZE
LIGHT
MAX

אקספרס בטימולי הסרת שיער בידית קירור עמוק

- מהיר יותר • מקפיא יותר
- אנרגיות גבוהות יותר •
- תוצאות טובות יותר •

המרכז
לטכנולוגיה אסתטית

לקבלת פרטים ממומחי המרכז, 03-5252189, www.thr.co.il

הסרת שיער מהמהירות בעולם:
חצי גוף בכ-20 דקות



- הדרכות ברמה רפואית • תמיכה קלינית • ליווי שיווקי •
- מסלולי מימון • שירות מהיר ואמין • מחלקה טכנית ומעבדה •

Technical Specifaion	נתונים טכניים
650-1200 nm	הסרת שיער - HR BIG
650-1200 nm	הסרת שיער - HR
540-1200 nm	חידוש העור - SR
0-100J/CM ³	תדר רדיו - RF
8.4"	מסך מגע צבעוני
Contact cooling	ראש קירור
Freeze light Max 65 ק"ג	משקל
IPL, RF, LASER	ידיות טיפול
5-40J/cm ² °	Energy Density (fluence) Range

המרכז
לטכנולוגיה אסתטית

יבוא ושיווק בלעדי: המרכז לטכנולוגיה אסתטית
רחוב שוהם 2 (פינת דרך מנחם בגין), מתחם הבורסה, ר"ג, טל. 03-5252189

טיפולים מתקדמים:

הסרת שיער | הצערת העור | הבהרת העור | פיגמנטציה | נימי דם | אקנה
| פסרת הציפורניים |

לבחירתך ידיות טיפול משוכללות לכל סוגי העור:

SR SKIN REJUVENATION טיפולי עור מתקדמים	HR SPEED הסרת שיער מהירה	HR BIG - HIGH SPEED הסרת שיער מהירה מאוד
<ul style="list-style-type: none"> ✓ קירור עמוק ✓ מהיר ✓ שילוב אנרגיות 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ קירור עמוק ✓ מהיר ✓ שילוב אנרגיות 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ קירור עמוק ✓ מהיר במיוחד ✓ שטח גדול
 <p>רג'ובניישן הבהרה מיצוק נימי דם אקנה פסרת</p> <p>Radio Frequency: 0-100J/cm³ Maximum Fluency: 40J/cm² Wavelength: 540-1200nm</p>	 <p>הסרת שיער פסרת</p> <p>Radio Frequency: 0-100J/cm³ Maximum Fluency: 40J/cm² Wavelength: 650-1200nm</p>	 <p>הסרת שיער פסרת</p> <p>Maximum Fluency: 20J/cm¹ Wavelength: 650-1200nm</p>

ל- Freeze light יתרונות ברורים מול רוב מכשירי הלייזר:

ב- Freeze light ניתן לשנות ספקטרום - ברוב הלייזרים לא.

ב- Freeze light אורכי גל ורוחבי פולס משתנים ורבים - בלייזר בדרך כלל לא.

ב- Freeze light אנרגיה גבוהה על שטח גדול - בלייזר על שטח קטן.

ב- Freeze light ניתן לטפל בכדי עור - בלייזר כמעט ולא.

ב- Freeze light מהירות גבוהה יותר (חצי גוף בכ-20 דקות) - הלייזר איטי.

ב- Freeze light אילחוש באמצעות ראש קירור - הלייזר כואב.

ב- Freeze light החזר השקעה בזמן קצר - בלייזר החזר השקעה בזמן רב.

■ המרכז לטכנולוגיה אסתטית נוסד בינואר 1991 כמרכז ארצי לשירות כל צרכי בעלי המקצוע בתחום האסתטיקה והרפואה. במהלך השנים הקבוצה מייצגת את מיטב מוצרי הטכנולוגיה והקוסמטיקה מישראל והעולם וכן מנהלת את המרכז הרב תחומי ללימודי הקוסמטיקה. בין השאר החברה זכתה בפרסים בינלאומיים ראשונים במקצועיות ומכירות.

■ ■ ■ ■

THR- Freeze light - טכנולוגיה בלעדית פרי פיתוח מיוחד של המרכז לטכנולוגיה אסתטית. מיועדת למכונים מובילים, בארץ ובעולם.

